




Разделителна кутия

ZDO8H05HMSS0020H19



Приложение	
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Без силикон	да
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	4
Макс. токово натоварване общо [A]	12
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP



Разделителна кутия


ZDO8H05HMSS0020H19

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита		IP 67; IP 68
Механични данни		
Тегло	[g]	2962
Размери	[mm]	22 x 54 x 127
Материал		РА
Формиран корпусен материал		РА
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M12
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	16 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари		
Доставени артикули	Предпазни капачки: 2	
	етикети: 8	
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой
Електрическо свързване		
Кабел: 20 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)		
Електрическо свързване - прорез		
Конектор: 8 x M12; кодиране: А; Формовано тяло: РА; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,8...1,5 Nm		

Разделителна кутия

ZDO8H05HMSS0020H19

Връзка



Цветовете на проводниците :

BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт

EBC046

Разделителна кутия

ZDO8H05HMSS0020H19

