


Разделителна кутия

ZDO4F035MSS0005H10



Приложение

Система	Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
---------	---

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	2
Макс. токово натоварване общо [A]	6

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
-------------------------	-----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-5...60
Защита	IP 65; IP 67; IP 68

Механични данни

Тегло [g]	367
-----------	-----



Разделителна кутия

ZDO4F035MSS0005H10

Материал	PBT-GF20; месинг с никелово покритие	
Формиран корпусен материал	PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие	
Брой разпределителни кутии за портове	4	
Вид на конектора	M8	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	4 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Предпазна капачка: M8, E73005	
	Адаптер за DIN шина: E73006	

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 6,4 mm; 4 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - прорез

Конектор: 4 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие






Разделителна кутия

ZDO4F035MSS0005H10

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
WH =	бял
YE =	жълт