


Разделителна кутия

ZDO8F04HMSS0005H10



Приложение

Система

контакти със златно покритие; Заварачни приложения

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC; (cULus - Необходим източник клас 2)
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]	2
Макс. токово натоварване общо [A]	6

Изходи

Електрическо изпълнение

PNP

Условия на работа

Околна температура [°C]

-25...80



Разделителна кутия

ZDO8F04HMSS0005H10

Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-5...60
Защита		IP 65; IP 67; IP 68

Механични данни

Тегло	[g]	683,2
Размери	[mm]	20 x 30 x 129,5
Материал		PBT-GF20; месинг с никелово покритие
Формиран корпусен материал		PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие
Брой разпределителни кутии за портове		8
Вид на конектора		M8
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	16 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Акcesoари (като опция)	Адаптер за DIN шина: E73007
	Предпазна капачка: M8, E73005

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, черен, Ø 8,5 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm) + 2 x 0,75 mm² (21 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - прорез


Конектор: 8 x M8; кодиране: A; Формовано тяло: PBT-GF 20 / месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие



Разделителна кутия

ZDO8F04HMSS0005H10

Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
VT =	лилав
WH =	бял
YE =	жълт

EBC056

Разделителна кутия

ZDO8F04HMSS0005H10

