




Свързващ кабел

VDOGH040MSS0020H04STAH040MSS

Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...75
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...75
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Свързващ кабел

VDOGH040MSS0020H04STAH040MSS

Механични данни		
Тегло	[g]	670,5
Размери	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Материал		корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката		месинг, с никелово покритие
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m


Забележки	
Указания	Моля, вижте техническите характеристики под "Файлове за изтегляне"
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване	
Кабел: 20 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,3 mm; 4 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)	
Връзка	




Свързващ кабел

VDOGH040MSS0020H04STAH040MSS


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заключване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



диаграми и графики

характерна линия за намаляване

Премахване на $I_{max} * 0.8$ (DIN EN 60512-5-2)

X Околна температура [°C]

Y Ток [A]