



Y-сплитер

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие
Приложение		логическа функция ИЛИ
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC)
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване за модул / слот [A]		4
Макс. токово натоварване общо [A]		4
Обща текуща оценка (UL) [A]		3
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...65 °C
Температура на съхранение [°C]		-25...55
Съхранение на влажно [%]		10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Y-сплитер

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS


Тестове / одобрения		
UL одобрение	Захранване	Class 2
	Файл номер UL	E191684

Механични данни	
Тегло [g]	33,9
Материал	корпус: PA Без халоген; уплътнение: EPDM
Формиран корпусен материал	PA, Без халоген
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA, Без халоген; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);
 Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: PA, Без халоген; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);
 Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm






Y-сплитер

ZDO2H050VAS0000-00STGH050VAS

Връзка



връзка с IEC 61076-2-101