

EVC815



Конектор за окабеляване

SDOAH050MSSFKPG



Приложение	
Система	Без силикон; контакти със златно покритие
Без силикон	да
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	< 60 AC/DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-25...90
Температура на съхранение [°C]	-25...55
Съхранение на влажно [%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас	1K22/ DIN 60721-3-1
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни	
Тегло [g]	43,6
Формиран корпусен материал	PA 6.6
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие
Уплътнителен материал	FKM
Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Конектор за окабеляване

SDOAH050MSSFKPG

Електрическо свързване

винтови клеми: 0,25...1 mm²; Кабелна обвивка: Ø 3,5...6 mm; AWG 23...17

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PA 6.6, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!



Връзка



BN =	Цветовете на проводниците
WH =	кафяв
BU =	бял
BK =	син
GY =	черен
	сив
	цветове съгласно DIN EN 60947-5-2