

**Приложение**

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Дизайн	Ethernet кабел, D кодирани
Приложение	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	30 AC / 60 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	4
Обща текуща оценка (UL) [A]	1,66

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда	cRUus: ...65 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	0...80
Забележка за температурата на околната среда (движение)	cRUus: ...65 °C
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механични данни

Тегло [g]	330,5
-----------	-------



Свързващ кабел с щекер

ASTGN040VAS0005P04

Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Материал		PP Без халоген
Формиран корпусен материал		PP
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 15 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Връзка



BU =	син
OG =	оранжев
WH =	бял
YE =	жълт