



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения
Дизайн		Ethernet кабел, D кодирани
Приложение		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		30 AC / 60 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо [A]		4
Обща текуща оценка (UL) [A]		1,66
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cRUus: ...65 °C
Температура на околната среда (придвижване) [°C]		0...80
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cRUus: ...65 °C
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло [g]		654,2



Свързващ кабел с щекер

ASTGN040VAS0010P04

Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 51,5
Материал		PP Без халоген
Формиран корпусен материал		PP
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 15 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



Електрическо свързване

Кабел: 10 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Връзка



BU =	син
OG =	оранжев
WH =	бял
YE =	жълт