



## Свързващ кабел

VSTAN040MSS0002K04STAN040MSS



## Приложение

|             |                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Система     | Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения    |
| Дизайн      | Ethernet кабел, D кодирани                                                                      |
| Приложение  | Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s;<br>Промислени приложения / автоматизация на завода |
| Без силикон | да                                                                                              |

## Електрически показатели

|                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| Работно напрежение [V]            | 30 AC / 60 DC |
| Клас на защита                    | III           |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4             |

## Условия на работа

|                                                  |              |
|--------------------------------------------------|--------------|
| Околна температура [°C]                          | -25...90     |
| Температура на околната среда (придвижване) [°C] | -25...90     |
| Защита                                           | IP 65; IP 67 |

## Механични данни

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Тегло [g]                  | 110                         |
| Формиран корпусен материал | TPU                         |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие |
| Заварачни приложения       | да                          |



## Свързващ кабел

VSTAN040MSS0002K04STAN040MSS

|                      |                                         |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения | мин. 10 x диаметър на кабела                                                              |
|                      | Скорост на движение                     | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване                        | > 3 Mio.                                                                                  |
|                      | Натоварване на усукване                 | ± 180 °/m                                                                                 |

## Забележки

Единица на опаковката

1 брой

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: D; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана



## Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR, Без халоген, зелен, Ø 6,5 mm, ширмован; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (7 x Ø 0,25 mm )

## Връзка



## Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: D; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Екраниран кабел за свързване: свързан към екрана

