



Свързващ кабел

VDOAH050MSD0001C05STGH050MSS



Приложение		
Система	Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения	
Приложение	CAN bus	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 30 AC / < 36 DC
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 68; IP 69K	
Механични данни		
Тегло	[g]	139,8
Размери	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Формиран корпусен материал	TPU	
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Уплътнителен материал	FKM	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

Свързващ кабел

VDOAH050MSD0001C05STGH050MSS

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 8,4 mm, ширмован; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

