
EVF553

Свързващ кабел

VSTGN040VAS0010P04STGP040--S



Приложение		
Система		Без халоген; ширмован кабел; Заварачни приложения
Дизайн		Ethernet кабел, D кодирани
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	30 AC / 60 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	1,5
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	0...80
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (Конектор M12 / RJ45: IP 20)
Механични данни		
Тегло	[g]	657,9
Материал		корпус: PP Без халоген
Формиран корпусен материал		PC
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 15 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

EVF553

Свързващ кабел


VSTGN040VAS0010P04STGP040--S

Забележки

Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер M12


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: D; Формовано тяло: PC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 10 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,5 mm, ширмован; 7 x 0,25 mm²

Връзка



Електрическо свързване - щекер RJ45

Конектор: 1 x RJ45, прав; Формовано тяло: PC; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

