




## Свързващ кабел

VDOAH050MSD0005C05STAH050MSS



## Приложение

|            |                                                                                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Система    | Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения |
| Приложение | CAN bus                                                                         |

## Електрически показатели

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Работно напрежение [V]            | < 30 AC / < 36 DC |
| Макс. токово натоварване общо [A] | 4                 |

## Условия на работа

|                                                              |                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| Околна температура [°C]                                      | -25...80             |
| Температура на съхранение [°C]                               | -25...55             |
| Съхранение на влажно [%]                                     | 10...100             |
| Други климатични условия за съхранение според посочения клас | 1K22/ DIN 60721-3-1  |
| Защита                                                       | IP 67; IP 68; IP 69K |

## Механични данни

|                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| Тегло [g]                  | 523,55                             |
| Материал                   | корпус: PUR черен; уплътнение: FKM |
| Формиран корпусен материал | TPU                                |
| Материал на гайката        | месинг, с никелово покритие        |
| Уплътнителен материал      | FKM                                |
| Заварачни приложения       | да                                 |



## Свързващ кабел

VDOAH050MSD0005C05STAH050MSS

|                      |                                         |                                                                                           |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Заварачни приложения | Радиус на огъване за гъвкави приложения | мин. 10 x диаметър на кабела                                                              |
|                      | Скорост на движение                     | макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s <sup>2</sup> |
|                      | Цикли на огъване                        | > 5 Mio.                                                                                  |
|                      | Натоварване на усукване                 | ± 180 °/m                                                                                 |


## Забележки

Единица на опаковката

1 брой

## Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



## Електрическо свързване

Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, лилав, Ø 8,4 mm, ширмован; RD / BK: 2 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm) + WH / BU: 2 x 0,5 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,19 mm) + screen: 1 x 0,75 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,15 mm)

## Връзка



## Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

