


EVF618



Свързващ кабел с конектор

ADOAE050VAS0010P05



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Дизайн	захранващ кабел, L-кодиран
Приложение	Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	63 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	16

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...65 °C
Температура на съхранение [°C]	-25...55
Съхранение на влажно [%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас	1K22/ DIN 60721-3-1
Защита	IP 65; IP 67; IP 69K

Механични данни

Тегло [g]	1876
Формиран корпусен материал	PP

EVF618



Свързващ кабел с конектор

ADOAE050VAS0010P05

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	EPDM	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 10 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: L; Формовано тяло: PP, сив; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	GY

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял