


Свързващ кабел с конектор

ADOAH050MSE0005C05



Приложение		
Система	Без халоген; контакти със златно покритие; ширмован кабел; Заварачни приложения	
Приложение	CAN bus	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	32 DC; (проводници 4 + 5: 5 V)
Макс. токово натоварване общо	[A]	4; (проводници 4 + 5: 0,05 A)
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 67; IP 68; IP 69K	
Механични данни		
Тегло	[g]	490,05
Размери	[mm]	38 x 15,5 x 31,5
Формиран корпусен материал	TPU	
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Уплътнителен материал	FKM	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m



Свързващ кабел с конектор

ADOAH050MSE0005C05

Забележки


Забележки	Изключващото съпротивление на CAN шината (120 Ω) е интегрирано в щекерното съединение M12.
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване


Кабел: 5 m, PUR, Без халоген, лилав, $\varnothing$ 8,4 mm, ширмован; червен / черен: 2 x 0,75 mm² (42 x $\varnothing$ 0,15 mm) + бял / син: 2 x 0,5 mm² (19 x $\varnothing$ 0,19 mm) + екран: 1 x 0,75 mm² (42 x $\varnothing$ 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка



	Цвета на проводниците :
BK =	черен
BU =	син
RD =	червен
WH =	бял
screen =	екран