



Свързващ кабел

VDOGH040VAS0005P04STGH040VAS



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Обща текуща оценка (UL)	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...65 °C
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	0...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...65 °C
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Свързващ кабел

VDOGH040VAS0005P04STGH040VAS

Механични данни		
Тегло	[g]	178,4
Материал		PP Без халоген
Формиран корпусен материал		PP
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Уплътнителен материал		EPDM
Заварачни приложения		да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка





Свързващ кабел

VDOGH040VAS0005P04STGH040VAS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

