
EVF112

Свързващ кабел

VDOAH030VAS0002P03STAH030VAS



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...100
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	86
Размери	[mm]	30,5 x 15,5 x 36,5
Материал		PP Без халоген; уплътнение: EPDM
Формиран корпусен материал		PP

EVF112

Свързващ кабел

VDOAH030VAS0002P03STAH030VAS

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки


Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm; Имайте предвид максималната стойност на насрещната част!



Електрическо свързване

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

