

Свързващ кабел

VDOAH040VAS0001E04STGH040VAS



Приложение

Система	Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...100
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...50
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	5...100
Забележка за температурата на околната среда (движение)	cULus: ...50
Температура на съхранение [°C]	-25...55
Съхранение на влажно [%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас	1K22/ DIN 60721-3-1
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K



Свързващ кабел

VDOAH040VAS0001E04STGH040VAS

Механични данни	
Тегло [g]	68,3
Материал	корпус: PVC оранжев; уплътнение: EPDM
Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение
	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване
	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване
	± 180 °/m

Забележки	
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 1 m, PVC, оранжев, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка





Свързващ кабел

VDOAH040VAS0001E04STGH040VAS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие;
Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

