
EVT300

Свързващ кабел

VDOAF040VAS00,3E03STAH030VAS



Приложение		
Система		Без силикон; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	3
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...50 °C
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...80
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...50 °C
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	36,8
Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Материал		корпус: PVC оранжев; уплътнение: EPDM
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)

EVT300

Свързващ кабел

VDOAF040VAS00,3E03STAH030VAS


Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PVC, оранжев, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, под ъгъл; кодиране: A; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm

