




Свързващ кабел с конектор

ADOGE050MSS0020H05



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Дизайн	захранващ кабел, L-кодиран	
Приложение	Индустриални приложения	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	63 DC
Клас на защита		III
Макс. токово натоварване общо	[A]	16
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...80 °C
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	3897
Формиран корпусен материал		TPU



Свързващ кабел с конектор

ADOGE050MSS0020H05

Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Уплътнителен материал	FKM	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 5 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - Връзка

Кабел: 20 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: L; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK
FE	PK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
PK =	розов
WH =	бял