


EVF480



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAP0002P04



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	0...100
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	149,5
Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 47
Материал		PP Без халоген; уплътнение: EPDM
Формиран корпусен материал		PP



Свързващ кабел с конектор

ADOGH040VAP0002P04

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Връзка

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
WH =	бял