


EVF508



Свързващ кабел

VDOGH040VAP0005P04STAH040VAP



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Приложение	хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...100
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	0...100
Температура на съхранение	[°C]	-25...55
Съхранение на влажно	[%]	10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло	[g]	366
Размери	[mm]	35,5 x 15,5 x 38
Материал		PP Без халоген; уплътнение: EPDM
Формиран корпусен материал		PP



Свързващ кабел

VDOGH040VAP0005P04STAN040VAP

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване > 1 Mio.
	Натоварване на усукване ± 180 °/m

Забележки

Единица на опаковката 1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, под тъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 5 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 6,2 mm; 4 x 1,00 mm² (32 x Ø 0,2 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

