

Свързващ кабел

VDOGF030SCS00,3T03STGF030SCS



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение	заварачни приложения
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 50 AC / < 60 DC
Клас на защита	III
Макс. токово натоварване общо [A]	3

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда	cULus: ...85
Температура на околната среда (придвижване) [°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)	cULus: ...85
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Механични данни

Тегло [g]	26
Материал	корпус: TPU оранжев; уплътнение: FKM
Материал на гайката	месинг, с покритие против залепване на пръски
Заварачни приложения	да



Свързващ кабел

VDOG F030SCS00,3T03STGF030SCS

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване	> 2 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки

Забележки	без държачи за етикети
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер


Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 0,3 m, PUR, Без халоген, сив, Ø 4,5 mm; не облъчени (може да се рециклира); устойчив на пръски от заваряване; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Връзка



Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M8, прав; кодиране: A; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,3...0,5 Nm

