



Свързващ кабел

VDOAH043SCS02,5T04STGH040SCS



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Приложение	заварячни приложения	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4
Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда		cULus: ...75
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	-25...90
Забележка за температурата на околната среда (движение)		cULus: ...75
Защита	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Механични данни		
Тегло	[g]	122
Размери	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5



Свързващ кабел

VDOAH043SCS02,5T04STGH040SCS

Формиран корпусен материал	TPU
Материал на гайката	месинг, с покритие против залепване на пръски
Уплътнителен материал	FKM
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение
	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване
	> 2 Mio.
	Натоварване на усукване
	± 180 °/m

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	2 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Забележки

Забележки	с 2 държача за етикети с дължина 30 mm
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, оранжев; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване

Кабел: 2,5 m, PUR, Без халоген, оранжев, Ø 4,9 mm; не облъчени (може да се рециклира); устойчив на пръски от заваряване; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Връзка





Свързващ кабел

VDOAH043SCS02,5T04STGH040SCS

Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: TPU, черен, прозрачен; Заклучване: месинг, с покритие против залепване на пръски; уплътнение: FKM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm

