




Свързващ кабел на обезопасителни светлинни
завеси

ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO



Приложение		
Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие	
Дизайн	За свързване на защитни завеси/защитни светлинни мрежи с OSSD, за приемници	
Приложение	Конфигуриран за автоматична работа	
Без силикон	да	
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	< 36 DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо	[A]	4; (...40 °C)
Условия на работа		
Защита	IP 67	
Механични данни		
Тегло	[g]	47
Материал	TPU оранжев; PA	
Формиран корпусен материал	TPU / PA	
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	



Свързващ кабел на обезопасителни светлинни завеси


ADAPTER CABLE RECEIVER AUTO

Електрическо свързване

Кабел: 0,1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PA, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm




Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PA, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
GN =	зелен
GY =	сив
PK =	розов
RD =	червен
WH =	бял
YE =	жълт