


Свързващ кабел на обезопасителни светлинни завеси

ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG



Приложение

Система	Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие
Дизайн	За свързване на защитни завеси/защитни светлинни мрежи с OSSD, за предаватели
Приложение	Конфигуриран за "дълъг обхват"
Без силикон	да

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	< 36 DC
Клас на защита	II
Макс. токово натоварване общо [A]	4; (...40 °C)

Условия на работа

Защита	IP 67
--------	-------

Механични данни

Тегло [g]	44,7
Материал	TPU оранжев; PA
Формиран корпусен материал	TPU / PA
Материал на гайката	месинг, с никелово покритие

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------



Свързващ кабел на обезопасителни светлинни завеси


ADAPTER CABLE TRANSM.HIGH RANG

Електрическо свързване

Кабел: 0,1 m, PUR, Без халоген, черен, Ø 4,9 mm; 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PA, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие;
Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm




Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: TPU / PA, оранжев; Заклучване: месинг, с никелово покритие;
Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...0,7 Nm



Връзка



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син
GY =	сив
WH =	бял