




Безопасен AS-i интерфейс ClassicLine модул

Evaluation unit,asi

Артикултът не се предлага вече - запис в архива



Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	26,5...31,6 DC; (ограничено напрежение на UL 508: електрическо изолирано работно напрежение, защитено от устройство за свръхток)
Консумация на ток	[mA]	< 250
Входи		
Сензорно захранване на входовете		AS-i
Захранване	[V]	19,2...30; (чрез плосък кабел)
Цифрови входи, защитени срещу късо съединение		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		AS-i
Диапазон на напрежение DC	[V]	15...30; (към EN 50106 (PELV) чрез свързващ модул FC-E; чрез плосък кабел; ограничено напрежение на UL 508: електрическо изолирано работно напрежение, защитено от устройство за свръхток)
Макс. работен ток за изход	[mA]	500; (PNP)
Устойчив на късо съединение		да
Електрически разделени		да
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...55
Защита		IP 67



Безопасен AS-i интерфейс ClassicLine модул

Evaluation unit, asi

Тестове / одобрения		
EMC	EN 50295	
AS-i класификация		
AS-i версия	2.1	
AS-i адресиране	Възможност за ИЧ адресиране	
AS-i профил	S-7.B.E	
I/O AS-i конфигурация	[hex]	7
AS-i ID код	[hex]	B.E
AS-i сертификат	61801	
Механични данни		
Тип на монтажа	AS-i интерфейс към долни части FC/FC-E	
Материал	PBT; капсулирано съединение: Guronic C400-0	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей		2 x Светодиод, червен
		2 x Светодиод, зелен
		2 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Предпазни капачки: M12	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
Конектор: M12; кодиране: A		
