

EVF329



Y свързващ кабел

YDOGH040VAS0001P04STGH050VAS



Приложение		
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост
Без силикон		да
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		< 60 AC/DC
Клас на защита		II
Макс. токово натоварване общо [A]		4
Обща текуща оценка (UL) [A]		3
Условия на работа		
Околна температура [°C]		-25...100
Температура на околната среда (придвижване) [°C]		5...100
Температура на съхранение [°C]		-25...55
Съхранение на влажно [%]		10...100
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Механични данни		
Тегло [g]		100,3
Формиран корпусен материал		PP
Материал на гайката		неръждаема стомана (1.4404 / 316L)



Y свързващ кабел

YDOGH040VAS0001P04STGH050VAS

Уплътнителен материал	EPDM
Брой разпределителни кутии за портове	2
Заварачни приложения	да
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения
	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение
	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s ²
	Цикли на огъване
	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване
	± 180 °/m

Забележки


Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP, сив; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L);
уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP, сив; Заклучване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти:
със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



EVF329



Y свързващ кабел

YDOGH040VAS0001P04STGH050VAS

Връзка

