
EVF332

Y свързващ кабел

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS



Приложение			
Система		Без силикон; Без халоген; контакти със златно покритие; Заварачни приложения	
Приложение		хигиенни и влажни зони в хранително-вкусовата промишленост	
Без силикон		да	
Електрически показатели			
Работно напрежение	[V]	< 60 AC/DC	
Клас на защита		II	
Макс. токово натоварване общо	[A]	4	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...100	
Температура на околната среда (придвижване)	[°C]	5...100	
Температура на съхранение	[°C]	-25...55	
Съхранение на влажно	[%]	10...100	
Други климатични условия за съхранение според посочения клас		1K22/ DIN 60721-3-1	
Защита		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения			
UL удобрение		Ta	65 °C
Механични данни			
Тегло	[g]	100	
Формиран корпусен материал		PP	

EVF332

Y свързващ кабел

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS

Материал на гайката	неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Уплътнителен материал	EPDM	
Брой разпределителни кутии за портове	2	
Заварачни приложения	да	
Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Скорост на движение	макс. 3.3 m/s за хоризонтално движение с дължина 5 m и макс. ускорение 5 m/s²
	Цикли на огъване	> 1 Mio.
	Натоварване на усукване	± 180 °/m

Забележки


Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

Кабел: 1 m, MPPE, Без халоген, сив, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Електрическо свързване - Конектор

Конектор: 2 x M12, под ъгъл; кодиране: A; Формовано тяло: PP, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); уплътнение: EPDM; Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,5 Nm



Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12, прав; кодиране: A; Формовано тяло: PP, сив; Заключване: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); Контакти: със златно покритие; Усилие на затягане: 0,6...1,2 Nm



EVF332

Y свързващ кабел

YDOAH040VAS0001P04STGH050VAS

Връзка

