


Индуктивен AS-i интерфейс сензор

IBE2020-ASI

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	AS-i
Обхват на сензора [mm]	20
Корпус	цилиндричен
Размери [mm]	Ø 34 / L = 98

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	20
------------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

AS-i класификация

I/O AS-i конфигурация [hex]	1
-----------------------------	---



Индуктивен AS-i интерфейс сензор

IBE2020-ASI

AS-i ID код [hex]	1
AS-i сертификат	02701

Механични данни

Корпус	цилиндричен
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	Ø 34 / L = 98
Материал	PBT; крайна капачка: PC

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Незащитена зона	1 x Светодиод, червен Прекъсване на сензорната бобина, късо съединение на сензорната бобина Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Акcesoари

Доставени артикули	Монтажна скоба: 1
--------------------	-------------------

Забележки

Забележки	Осигурен диапазон: припл. 10 ... 80% от Sn
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване

терминали: ...2,5 mm²

Връзка

