


Комплект за заглушаване на ръката

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



Характеристики на продукта

Тип на светлината	Инфракчервена светлина
-------------------	------------------------

Приложение

Дизайн	последователно заглушаване с четири успоредни светлоотразителни сензора
Функционален принцип	Ретро-рефлекторен сензор

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	19,2...28,8 DC
Консумация на ток [mA]	60
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Тип на светлината	Инфракчервена светлина
Дължина на вълната [nm]	940

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	режим на тъмно
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	0,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да


Комплект за заглушаване на ръката

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


Обхват на следене		
Обхват	[m]	< 2,5
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-30...55
Защита		IP 65
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Тегло	[g]	3530
Материал		алуминий; полипропилен
Материал на лещата		поликарбонат-ABS
Забележки		
Единица на опаковката		4 брой

Електрическо свързване - предавател 1

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: син



Връзка



4 OUT 1	Превключващ изход
2 OUT 2	Превключващ изход




Комплект за заглушаване на ръката


4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS

Електрическо свързване - предавател 2

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Формовано тяло: червен



Връзка



4 OUT 3	Превключващ изход
2 OUT 4	Превключващ изход