




Индуктивен кръгъл сензор

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: I85009

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



- 1 сензорна повърхност
2 Светодиод работно състояние



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	< 20
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	70 x 20 x 12

Приложение

Принцип на работа	динамичен
-------------------	-----------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...35 DC
Консумация на ток [mA]	< 25
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен



Индуктивен кръгъл сензор

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	200
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да

Обхват на следене

Обхват на сензора	[mm]	< 20
Резолуция на стоманена топка (диаметър)	[mm]	1
Макс. скорост на детайла	[m/s]	35

Време за реакция

Удължител на импулси	[ms]	100
Макс. време на спад	[ms]	100
Време за реакция	[ms]	< 0,2

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67

Механични данни

Тегло	[g]	55,8
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	70 x 20 x 12
Материал		корпус: PC

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен

Акcesoари

Доставени артикули	фиксиращи ремъци: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,09 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



I85006



Индуктивен кръгъл сензор

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Връзка

