
ID5045

Индуктивен сензор

IDE3060-ANKG/US-100-DNS

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: ID5023
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		NPN
Изходна функция		нормално отворен
Обхват на сензора	[mm]	60
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	105 x 80 x 40
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...55 DC
Консумация на ток	[mA]	15; (24 V)
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		NPN
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	4
Защита срещу късо съединение		да

ID5045

Индуктивен сензор

IDE3060-ANKG/US-100-DNS

Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват на сензора	[mm]	60	
Възможност за регулиране на обхвата на отчитане		да	
Фабрични настройки за обхвата на засичане	[mm]	60	
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	60 ± 10 %	
Работен обхват	[mm]	0...48,6	
Прецизност / отклонения			
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2	
Хистерезис	[% от Sr]	1...15	
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Защита		IP 65	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Монтаж		неекраниран монтаж	
Размери	[mm]	105 x 80 x 40	
Материал		PPE модифициран	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Аксесоари			
Доставени артикули		отвертка: 1	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване - щекер			

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



ID5045

Индуктивен сензор

IDE3060-ANKG/US-100-DNS

Връзка

