


Изцяло метален индуктивен сензор

IEB3002BAPKG/AM/2M/PUR



1: Светодиод жълт



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	2
Корпус	с резба
Размери [mm]	M8 x 1 / L = 37,5

Приложение

Система	Увеличен обхват на засичане
Приложение	Използва се в металообработващи машини, охладители и смазочни материали

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	100
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	2
Реален обхват на засичане Sr	$2 \pm 10 \%$
Работен обхват [mm]	0...1,62
Увеличен обхват на засичане	да



Изцяло метален индуктивен сензор

IEB3002BAPKG/AM/2M/PUR

Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,7 / алуминий: 0,6 / мед: 0,5	
Хистерезис [% от Sr]	1...20	
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-10...10	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-40...85	
Защита	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B
Удароустойчив		1 J
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6 Fc	20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост	EN 60068-2-27 Ea	100 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
Непрекъсната устойчивост на удари	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси
Бързи температурни промени	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 ° C; TB = 85 ° C; t1 = 30 минути; t2 = <10 s; 50 цикъла
Тест с пръскане на сол	EN 60068-2-52 Kb	степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)
MTTF [Години]	1449	
Включен е вграден софтуер	да	
UL одобрение	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Номер за одобрение на UL	A032
	Файл номер UL	E174191
Механични данни		
Тегло [g]	40,5	
Корпус	с резба	
Монтаж	екраниран монтаж	
Размери [mm]	M8 x 1 / L = 37,5	
Означение на резбата	M8 x 1	
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: неръждаема стомана (1.4404 / 316L); LED прозорец: PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана (1.4404 / 316L)	
Усилие на затягане [Nm]	< 5	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 Светодиод, жълт



Изцяло метален индуктивен сензор

IEB3002BAPKG/AM/2M/PUR

Акcesoари

Доставени артикули

заклучващи гайки: 2

Забележки


Единица на опаковката

1 брой

Електрическо свързване - Кабел

Кабел: 2 m, PUR, Ø 2,9 mm; 3 x 0,14 mm²

Връзка



BN	кафяв
BK	черен
BU	син