




Индуктивен сензор

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA



Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		антивалентен
Обхват на сензора [mm]		50
Корпус		правоъгълен
Размери [mm]		92 x 80 x 40
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...36 DC
Консумация на ток [mA]		20; (24 V)
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		антивалентен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		250
Честота на превключване DC [Hz]		70
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна



Индуктивен сензор

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA

Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	50
Работен обхват	[mm]	0...40,5; (монтаж с мека стомана (ST37))
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,85 / месинг: 0,48 / алуминий: 0,46 / мед: 0,38	
Хистерезис	[% от Sr]	3...20
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-15...15
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[Години]	1162
Механични данни		
Тегло	[g]	423
Корпус	правоъгълен	
Монтаж	екраниран монтаж	
Тип на монтажа	релса; (TH35 (EN 60715))	
Размери	[mm]	92 x 80 x 40
Материал	PPE; месинг с бронзово покритие; цинкова отливка	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
Акcesoари		
Доставени артикули	глуха пробка: 1	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване - щекер		
Конектор: 1 x M12; кодиране: A		



Индуктивен сензор

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA

Връзка

