

Индуктивен сензор

IEK2001-FRKG/US-104



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Обхват на сензора [mm]	1
Корпус	с резба
Размери [mm]	M8 x 1 / L = 60

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	5...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10
Клас на защита	III

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	4,6
Минимален работен ток [mA]	4
Макс. ток на утечка [mA]	0,8
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	2000
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	1
Реален обхват на засичане Sr	1 ± 10 %
Работен обхват [mm]	0...0,81
Увеличен обхват на засичане	не

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,3 / алуминий: 0,3 / мед: 0,1
Хистерезис [% от Sr]	1...20

IE5203



Индуктивен сензор

IEK2001-FRKG/US-104

Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10
----------------------------------	-----------	----------

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	3 V
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	1703
UL одобрение	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Номер за одобрение на UL	A029
	Файл номер UL	E174191

Механични данни

Тегло	[g]	22,5
Корпус		с резба
Монтаж		екраниран монтаж
Размери	[mm]	M8 x 1 / L = 60
Означение на резбата		M8 x 1
Материал		месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: LCP оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие
Усилие на затягане	[Nm]	A = 5 mm: 1,5 Nm; B: 2 Nm
Цялостен метален корпус		не

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер



Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Индуктивен сензор

IEK2001-FRKG/US-104

Връзка



диаграми и графики

Инсталация

