


Индуктивен сензор

IEBC003BASKG/0,3M/AS



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	3
Корпус	с резба
Размери [mm]	M8 x 1 / L = 37

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 10; (само при 3-проводна работа)
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,8
Минимален работен ток [mA]	2
Макс. ток на утечка [mA]	0,5; (само при 2-проводна работа)
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100; (само при 2-проводна работа)
Честота на превключване DC [Hz]	1000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	3
Работен обхват [mm]	0...2,4



Индуктивен сензор

IEBC003BASKG/0,3M/AS

Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис	[% от Sr]	1...15
Условия на работа		
Околна температура		[°C] 0...60
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[Години]	1517
UL одобрение	Ta	-25...80 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Файл номер UL	E174191
Механични данни		
Тегло	[g]	24,6
Корпус		с резба
Монтаж		екраниран монтаж
Размери	[mm]	M8 x 1 / L = 37
Означение на резбата		M8 x 1
Материал		месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: LCP
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Индуктивен сензор

IEBC003BASKG/0,3M/AS

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

Конектор: 1 x M8; кодиране: A; Заклучване: плътно съответстващи

