


Индуктивен сензор

IEB31,5-BPKG/4M

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	1,5
Корпус	с резба
Размери [mm]	M8 x 1 / L = 20

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	10; (24 V)
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	1,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	200
Честота на превключване DC [Hz]	4000
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	не

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	1,5
Реален обхват на засичане Sr	1,5 ± 10 %
Работен обхват [mm]	0...1,2

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr]	< 15



Индуктивен сензор

IEB31,5-BPKG/4M

Дрейф на точката на превключване		-10...10
	[% от Sr]	

Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67

Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	1045

Механични данни		
Тегло	[g]	86,6
Корпус		с резба
Монтаж		екраниран монтаж
Размери	[mm]	M8 x 1 / L = 20
Означение на резбата		M8 x 1
Материал		корпус: неръждаема стомана; сензорна повърхност: PA 12


Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт

Акcesoари		
Доставени артикули		заклучващи гайки: 2

Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване		
Кабел: 4 m, PVC; 3 x 0,14 mm ²		

Връзка		
--------	--	--



	Цветовете на проводниците :
BK =	черен
BN =	кафяв
BU =	син