
IG5038

Индуктивен сензор

IGA3005LAPOG/BS-201-APO

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: IG5582
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално затворен
Обхват на сензора	[mm]	5
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M18 x 1
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	7; (24 V)
Защита срещу обръщане на полярността		не
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	1
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	200
Защита срещу късо съединение		не

IG5038

Индуктивен сензор

IGA3005LAPOG/BS-201-APO

Защита от претоварване		не
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	5
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	5 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...4,05
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис	[% от Sr]	3...15
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67
Механични данни		
Корпус		с резба
Монтаж		екраниран монтаж
Размери	[mm]	M18 x 1
Означение на резбата		M18 x 1
Материал		месинг с никелово покритие; PBT
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей		Статус на превключване: 1 x Светодиод, жълт
Аксесоари		
Доставени артикули		заключващи гайки: 2
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M18; кодиране: A



IG5038

Индуктивен сензор

IGA3005LAPOG/BS-201-APO

Връзка

