


Индуктивен сензор

IFGC007-ASKG/M/V4A/6M/WH

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



1 задържащ канал



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	7
Корпус	цилиндричен
Размери [mm]	Ø 12 / L = 79

Приложение

Система	Увеличен обхват на засичане; оптична помощ за конфигуриране
Приложение	Използва се във влажни зони и в хранително-вкусовата промишленост

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	12; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,8
Минимален работен ток [mA]	2; (само при 2-проводна работа)
Макс. ток на утечка [mA]	0,5; (само при 2-проводна работа)
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	700
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да



Индуктивен сензор

IFGC007-ASKG/M/V4A/6M/WH

Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	7
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	7 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...5,7
Увеличен обхват на засичане		да
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис	[% от Sr]	3...15
Дрейф на точката на превключване		-10...10
	[% от Sr]	
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	0...100
Защита		IP 68; IP 69K
Тестове / одобрения		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Тегло	[g]	247,8
Корпус		цилиндричен
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	Ø 12 / L = 79
Материал		неръждаема стомана (1.4404 / 316L); сензорна повърхност: PEEK
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Помощ за конфигуриране	1 x Светодиод, червен
Оптическа помощ за конфигуриране		да
Забележки		
Забележки		за PLC тип 1 съгласно IEC 61131-2
Единица на опаковката		1 брой

Индуктивен сензор

IFGC007-ASKG/M/V4A/6M/WH

Електрическо свързване

Кабел: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка

