


Индуктивен сензор

IIA2010-ASI /US-100

Артикулат не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: IIC220

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	AS-i
Обхват на сензора [mm]	10
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 78

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	26,5...31,6 DC
Консумация на ток [mA]	< 30
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	AS-i
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна
Защита от претоварване	да

Обхват на следене

Обхват на сензора [mm]	10
------------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...70
Защита	IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B



Индуктивен сензор

IIA2010-ASI /US-100

AS-i класификация					
I/O AS-i конфигурация	[hex]	1			
AS-i ID код	[hex]	1			
AS-i сертификат		02901			
Задаване на битовите за данни		Обозначение	превключващ сигнал	безопасна зона	готовност за работа
					не се използва

Механични данни	
Корпус	с резба
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 78
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Незащитена зона	1 x Светодиод, червен Прекъсване на сензорната бобина, късо съединение на сензорната бобина Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Акcesoари	
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2

Забележки	
Забележки	Осигурен диапазон: припл. 10 ... 80% от Sn
Единица на опаковката	1 брой

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

