




Индуктивен сензор

IIB2022-BRKG/2M/PUR/UP



1 Светодиод жълт



Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално затворен
Обхват на сензора [mm]		22
Корпус		с резба
Размери [mm]		M30 x 1,5 / L = 45
Приложение		
Система		Заварачни приложения; Увеличен обхват на засичане
Приложение		Промислени приложения / автоматизация на завода
Електрически показатели		
Работно напрежение [V]		10...30 DC; ("захранване с ограничено напрежение / ток" на UL)
Клас на защита		III
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално затворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]		5
Минимален работен ток [mA]		2
Макс. ток на утечка [mA]		0,6
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]		100
Честота на превключване DC [Hz]		100
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват на сензора [mm]		22



Индуктивен сензор

IIB2022-BRKG/2M/PUR/UP

Реален обхват на засичане [mm] Sr	22 ± 10 %
Работен обхват [mm]	0...17,82
Увеличен обхват на засичане	да

Прецизност / отклонения

Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис [% от Sr]	3...15
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-10...10

Условия на работа

Околна температура [°C]	-40...85
Защита	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6 Fc	20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост	EN 60068-2-27 Ea	100 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
Непрекъсната устойчивост на удари	EN 60068-2-27	40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси
Бързи температурни промени	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 ° C; TB = 85 ° C; t1 = 30 минути; t2 = <10 s; 50 цикъла
Тест с пръскане на сол	EN 60068-2-52 Kb	степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)
MTTF [Години]		899
Включен е вграден софтуер		да
UL одобрение	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Номер за одобрение на UL	A007
	Файл номер UL	E174191

Механични данни

Тегло [g]	141,7
Корпус	с резба
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 45
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	месинг с бронзово покритие; сензорна повърхност: PBT оранжев; LED прозорец: PEI; заключващи гайки: месинг с бронзово покритие
Усилие на затягане [Nm]	вижте инструкциите за експлоатация
Заварачни приложения	да



Индуктивен сензор

IIB2022-BRKG/2M/PUR/UP

Заварачни приложения	Радиус на огъване за гъвкави приложения	мин. 10 x диаметър на кабела
	Цикли на огъване	> 5 Mio.

Дисплей / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
---------	------------------------	---------------------

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
	назъбена пружинна шайба: 1, неръждаема стомана


Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Връзка



ВК = Цветовете на проводниците :
черен