
II5902

Индуктивен сензор

IIK3022-BPKG/0,31M RT

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен
Обхват на сензора	[mm]	22
Корпус		с резба
Размери	[mm]	M30 x 1,5
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Консумация на ток	[mA]	< 15
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	250
Честота на превключване DC	[Hz]	100
Защита срещу късо съединение		не
Защита от претоварване		да

II5902

Индуктивен сензор

IIK3022-BPKG/0,31M RT

Обхват на следене			
Обхват на сензора	[mm]	22	
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	22 ± 10 %	
Работен обхват	[mm]	0...17,6	
Прецизност / отклонения			
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,5 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3	
Хистерезис	[% от Sr]	1...15	
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-40...70	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Корпус		с резба	
Монтаж		неекраниран монтаж	
Размери	[mm]	M30 x 1,5	
Означение на резбата		M30 x 1,5	
Материал		месинг с бронзово покритие; PBT	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
		Работа	1 x Светодиод, зелен
Аксесоари			
Доставени артикули		заключващи гайки: 2	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

II5902


Индуктивен сензор

IIK3022-BPKG/0,31M **RT**

Електрическо свързване

Кабел: 0,31 m, PUR; 3 x 0,75 mm²

Връзка



	Цветове на проводниците :
BN =	кафяв
BU =	син
BK =	черен