




Изцяло метален индуктивен сензор

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D



Характеристики на продукта	
Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	10
Корпус	с резба
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 65
Приложение	
Система	контакти със златно покритие; Увеличен обхват на засичане; Цялостен метален корпус
Номинално налягане [bar]	100
Забележка за рейтинга на налягане	сензорна повърхност
Електрически показатели	
Работно напрежение [V]	10...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 20
Клас на защита	III
Защита срещу обръщане на полярността	да
Изходи	
Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100
Честота на превключване DC [Hz]	50
Защита срещу късо съединение	да
Защита от претоварване	да
Обхват на следене	
Обхват на сензора [mm]	10



Изцяло метален индуктивен сензор

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D

Реален обхват на засичане [mm] Sr	10 ± 10 %
Работен обхват [mm]	0...8,1
Увеличен обхват на засичане	да
Прецизност / отклонения	
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,6 / месинг: 0,8 / алуминий: 0,6 / мед: 0,2
Хистерезис [% от Sr]	1...20
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-10...10
Условия на работа	
Околна температура [°C]	-40...60
Защита	IP 67; (когато се използва извън опасната зона: IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K)
Тестове / одобрения	
Одобрение	BVS 20 ATEX E 055 X; IECEx BVS 20.0042 X
ATEX маркировка	II 3G Ex ec IIC T6 Gc
	II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc
EMC	EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване 10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst 2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено 10 V
	EN 55011 клас B
Удароустойчив	EN 60068-2-75 Ehc 1 J
Устойчивост на вибрации	EN 60068-2-6 Fc 20 Земно притегляне (10...3000 Hz) / 50 почистващи цикъла на честота; 1 октава на минута в 3 оси
Удароустойчивост	EN 60068-2-27 Ea 100 Земно притегляне 11 ms от синуса; 3 удара във всяка посока на 3-те координатни оси
Непрекъсната устойчивост на удари	EN 60068-2-27 Ea 40 Земно притегляне 6 ms; 4000 удара във всяка посока на трите координатни оси
Бързи температурни промени	EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = 10 s 50 цикъла
Тест с пръскане на сол	EN 60068-2-52 Kb степен на тежест 5 (4 цикъла на изпитване)
MTTF [Години]	1258
Механични данни	
Тегло [g]	207
Корпус	с резба
Монтаж	екраниран монтаж
Размери [mm]	M30 x 1,5 / L = 65
Означение на резбата	M30 x 1,5
Материал	неръждаема стомана (1.4404 / 316L); PEI; заключващи гайки: неръждаема стомана
Усилие на затягане [Nm]	80
Цялостен метален корпус	да

II502A



Изцяло метален индуктивен сензор

IIK3010-BPKG/AM/US104DPS/3G/3D

Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	4 x 90° Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

