




Индуктивен аналогов сензор с IO-Link

IMC4026A2PKG/IO/US



- 1 Светодиод жълт
- 2 Светодиод зелен



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Интерфейс за комуникация	IO-Link
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	40 x 40 x 54

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	15...30 DC
Консумация на ток [mA]	< 33
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP/NPN; (настроеваеми)
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (настроеваеми)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5



Индуктивен аналогов сензор с IO-Link

IMC4026A2PKG/IO/US

Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	100
Аналогов напреженов изход	[V]	0...10; (Линеен; градиент: 0,4 V/mm; за челен подход и за цел от мека стомана: 90 x 90 x 1 mm)
Мин. товарно съпротивление	[Ω]	2000
Защита срещу късо съединение		да
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват на измерване	[mm]	1...26
Точка на превключване IO-Link	[mm]	3,44...24,2
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,4 / мед: 0,3
Хистерезис	[% от Sr]	3...15
Забележка за хистерезиса		настроеваеми
Линейна грешка на аналоговия изход	[%]	± 2; (от крайната стойност на обхвата на измерване)
Аналогов изход за повторяемост	[%]	± 2; (от крайната стойност на обхвата на измерване)
Температурен коефициент	[%/K vom MEW]	±0,15
Температурен дрефт		± 5 %; (от крайната стойност на обхвата на измерване)
Време за реакция		
Време за реакция	[ms]	< 20
Интерфейси		
Интерфейс за комуникация		IO-Link
Тип трансфер		COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link ревизия		1.1
SDCI стандарт		IEC 61131-9
Профили		Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIO режим		да
Тип на порта на необходимия управляващ модул		A
Мин. време на цикъл от процеса	[ms]	3,2
Данни за процеса през IO-Link (периодични)	функция	дължина на бита
	Процесни стойности	16
	състоянието на устройството	4
	двоична информация за превключване	2
Функции на IO-Link (ациклични)		брояч на цикли на превключване; брояч на цикъла за включване; брояч на работното време; вътрешна температура; специфичен маркер за приложение
Поддържаните устройства	Тип на работата	Устройство
	default	1206



Индуктивен аналогов сензор с IO-Link

IMC4026A2PKG/IO/US

Забележка: За повече информация, моля вижте PDF файла на IODD на "Изтегляния"

Условия на работа

Околна температура	[°C]	-25...80
Защита		IP 67

Тестове / одобрения

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 Високочестотно излъчване	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF проведено	10 V
	EN 55011	клас B
MTTF	[Години]	231
Включен е вграден софтуер		да
UL одобрение	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	Захранване	Limited Voltage/Current
	Номер за одобрение на UL	A026
	Файл номер UL	E174191

Механични данни

Тегло	[g]	157
Корпус		правоъгълен
Сензорна повърхност		5 избираеми позиции
Монтаж		неекраниран монтаж
Размери	[mm]	40 x 40 x 54
Материал		PA; месинг с бронзово покритие

Дисплей / работни елементи

Дисплей	обект в измервателния диапазон	1 x Светодиод, жълт светлини
	обект извън обхвата на измерване	1 x Светодиод, жълт мигане
	Работа	Светодиод, зелен

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A




IM5142



Индуктивен аналогов сензор с IO-Link

IMC4026A2PKG/IO/US

Връзка



1	L +
2	OUT
3	L -
4	OUT / IO-Link