
IO9916

Индуктивен сензор

IOC2010-ARKG/UP/80cm/US

Артикулът не се предлага вече - запис в архива



1 монтажни отвори M4 подсилена
2 сензорна повърхност

CE

Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално отворен
Обхват на сензора	[mm]	10
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	26 x 26 x 42
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...55 DC
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	4,5
Минимален работен ток	[mA]	2
Макс. ток на утечка	[mA]	0,6
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100

IO9916

Индуктивен сензор

IOC2010-ARKG/UP/80cm/US

Честота на превключване DC	[Hz]	250	
Защита срещу късо съединение		да	
Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват на сензора	[mm]	10	
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Работен обхват	[mm]	0...8,1	
Прецизност / отклонения			
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2	
Хистерезис	[% от Sr]	1...15	
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...80	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
Механични данни			
Корпус		правоъгълен	
Монтаж		екраниран монтаж	
Размери	[mm]	26 x 26 x 42	
Материал		PBT	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	
Електрическо свързване - щекер			

Кабел: 0,8 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



IO9916

Индуктивен сензор

IOC2010-ARKG/UP/80cm/US

Връзка

