
IO9922

Индуктивен сензор

IOW2010-ARKG/0,8M/US/UP RT

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: IO5017
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж с щипки

CE

Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално отворен
Обхват на сензора	[mm]	10
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	26 x 26 x 26
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално отворен

IO9922

Индуктивен сензор

IOW2010-ARKG/0,8M/US/UP RT

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	4,5
Минимален работен ток	[mA]	2
Макс. ток на утечка	[mA]	0,6
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100
Честота на превключване DC	[Hz]	250
Защита срещу късо съединение		да
Вид защита от късо съединение		импулсна
Защита от претоварване		да
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	10
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	10 ± 10 %
Работен обхват	[mm]	0...8,1
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2
Хистерезис	[% от Sr]	1...15
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...70
Защита		IP 67
Тестове / одобрения		
EMC		EN 60947-5-2
		EN 55011 клас B
Механични данни		
Корпус		правоъгълен
Монтаж		екраниран монтаж
Размери	[mm]	26 x 26 x 26
Материал		PA
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей		Статус на превключване: 1 x Светодиод, червен
Аксесоари		
Доставени артикули		капачка на главата: 1 x M4 x 10
Забележки		
Единица на опаковката		1 брой

IO9922

Индуктивен сензор

IOW2010-ARKG/0,8M/US/UP RT

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,8 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

