


Индуктивен сензор

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Артикулат не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP/NPN
Изходна функция	нормално затворен
Обхват на сензора [mm]	15
Корпус	правоъгълен
Размери [mm]	40 x 40 x 66

Приложение

Система	контакти със златно покритие
---------	------------------------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...55 DC
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да



Индуктивен сензор

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Изходи		
Електрическо изпълнение	PNP/NPN	
Изходна функция	нормално затворен	
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	4,6	
Минимален работен ток [mA]	2	
Макс. ток на утечка [mA]	0,8	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	100	
Честота на превключване DC [Hz]	150	
Защита срещу късо съединение	да	
Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Обхват на сензора [mm]	15	
Реален обхват на засичане Sr [mm]	15 ± 10 %	
Работен обхват [mm]	0...12,1	
Прецизност / отклонения		
Коефициент на корекция	стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2	
Хистерезис [% от Sr]	1...15	
Дрейф на точката на превключване [% от Sr]	-10...10	
Условия на работа		
Околна температура [°C]	-25...70	
Защита	IP 67	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	клас B
Механични данни		
Корпус	правоъгълен	
Монтаж	екраниран монтаж	
Размери [mm]	40 x 40 x 66	
Материал	корпус: PBT; сензорна повърхност: PEI; скоба: PPS	
Дисплеи / работни елементи		
Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
Акcesoари		
Доставени артикули	Монтажна скоба: 1	
	Ключ с вътрешен шестостен: 1	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	

Индуктивен сензор

IMC2015-BRKG/UP/0.15M/PUR/US

Електрическо свързване - щекер

Кабел: 0,15 m, PUR

Конектор: 1 x M12; кодиране: A; Контакти: със златно покритие



Връзка

