
IO9923

Индуктивен сензор

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Артикулът не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: IO5018
Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 монтаж с щипки

CE

Характеристики на продукта		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално отворен
Обхват на сензора	[mm]	10
Корпус		правоъгълен
Размери	[mm]	26 x 26 x 26
Електрически показатели		
Работно напрежение	[V]	10...36 DC
Клас на защита		II
Защита срещу обръщане на полярността		да
Изходи		
Електрическо изпълнение		PNP/NPN
Изходна функция		нормално отворен

IO9923

Индуктивен сензор

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Макс. изход за превключване на напрежението DC	[V]	4,5	
Минимален работен ток	[mA]	2	
Макс. ток на утечка	[mA]	0,6	
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC	[mA]	100	
Честота на превключване DC	[Hz]	250	
Защита срещу късо съединение		да	
Вид защита от късо съединение		импулсна	
Защита от претоварване		да	
Обхват на следене			
Обхват на сензора	[mm]	10	
Реален обхват на засичане Sr	[mm]	10 ± 10 %	
Работен обхват	[mm]	0...8,1	
Прецизност / отклонения			
Коефициент на корекция		стомана: 1 / неръждаема стомана: 0,7 / месинг: 0,4 / алуминий: 0,3 / мед: 0,2	
Хистерезис	[% от Sr]	1...15	
Дрейф на точката на превключване	[% от Sr]	-10...10	
Условия на работа			
Околна температура	[°C]	-25...70	
Защита		IP 67	
Тестове / одобрения			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	клас B
Механични данни			
Тегло	[g]	0,057	
Корпус		правоъгълен	
Монтаж		екраниран монтаж	
Размери	[mm]	26 x 26 x 26	
Материал		PA	
Дисплеи / работни елементи			
Дисплей		Статус на превключване	1 x Светодиод, червен
Аксесоари			
Доставени артикули		капачка на главата: 1 x M4 x 10	
Забележки			
Единица на опаковката		1 брой	

IO9923

Индуктивен сензор

IOW2010-ARKG/0,15M/US/UP RT

Електрическо свързване

Кабел: 0,15 m, PUR

Електрическо свързване - щекер

Конектор: 1 x M12; кодиране: A



Връзка

