


Капацитивен сензор

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Артикулят не се предлага вече - запис в архива



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Обхват на сензора [mm]	2

Приложение

Приложение	агресивна среда
------------	-----------------

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	13; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	40
Защита срещу късо съединение	да



Капацитивен сензор

KSC3002--013/TBG/BPKG/NI

Вид защита от късо съединение	импулсна	
Защита от претоварване	да	
Обхват на следене		
Обхват на сензора	[mm]	2
Условия на работа		
Околна температура	[°C]	-25...80
Защита	IP 65	
Повишен имунитет	да; (Повишена устойчивост срещу радиочестотни смущения)	
Тестове / одобрения		
EMC	EN 60947-5-2	
Механични данни		
Монтаж	неекраниран монтаж	
Материал	PTFE; свързваща глава (DIN 43729 форма B): PA 6.6	
Акcesoари		
Доставени артикули	заклучващи гайки: 2 отвертка: 1	
Забележки		
Единица на опаковката	1 брой	
Електрическо свързване		
терминали: ...1,5 mm²		
Връзка		

