




Капацитивен сензор

KNM18NUKFPKG

Артикулет не се предлага вече - запис в архива

Алтернативни артикули: KG5069

Когато избирате алтернативно изделие и допълнително оборудване, моля имайте предвид, че са възможни разлики в техническите характеристики!



1 Бутон за програмиране



Характеристики на продукта

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Корпус	с резба
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 76,5

Приложение

Среда	прах; течности; масла; Охлаждащи течности
-------	---

Електрически показатели

Работно напрежение [V]	10...36 DC
Консумация на ток [mA]	17; (24 V)
Клас на защита	II
Защита срещу обръщане на полярността	да

Изходи

Електрическо изпълнение	PNP
Изходна функция	нормално отворен / нормално затворен; (избираем)
Макс. изход за превключване на напрежението DC [V]	2,5
Постоянна стойност тока на превключващия изход DC [mA]	250
Честота на превключване DC [Hz]	5
Защита срещу късо съединение	да
Вид защита от късо съединение	импулсна



Капацитивен сензор

KNM18NUKFPKG

Защита от претоварване	да
------------------------	----

Условия на работа

Околна температура [°C]	-25...80
Защита	IP 65

Тестове / одобрения

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Механични данни

Корпус	с резба
Монтаж	неекраниран монтаж
Размери [mm]	M18 x 1 / L = 76,5
Означение на резбата	M18 x 1
Материал	PBT оранжев

Дисплеи / работни елементи

Дисплей	Статус на превключване	1 x Светодиод, жълт
	Работа	1 x Светодиод, зелен
	функция	1 x Светодиод, червен

Акcesoари

Доставени артикули	заклучващи гайки: 2
--------------------	---------------------

Забележки

Единица на опаковката	1 брой
-----------------------	--------

Електрическо свързване

Кабел: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

Връзка

